

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Carro de montagem com gavetas 75 kg, 26x24G, Altura mm/número de gavetas: 685/3



Dados do pedido

Número do pedido	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Completo com gavetas 26x24G.

Carro de montagem com 30x28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene® bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó**. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descrição técnica

Ficha de dados

Número de rodas fixas sem travão immobilizador	2
Peso	89 kg
Número de gavetas	3
ComfortClose	não
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Profundidade	700 mm
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
capacidade de carga máxima	600 kg
Altura	685 mm
Área útil da gaveta em G	26x24
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Altura útil	400 mm
Altura útil do módulo de gavetas	400 mm
Largura	750 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Número de portas	0
Ø da roda	125 mm
Largura útil da gaveta	650 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Largura útil da gaveta em G	26
Altura do módulo de gavetas	500 mm
Número de rodas orientáveis com travão immobilizador	2
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
com rebordo	sim
Modelo	deslocável
Modelo	com gavetas
Altura útil para gavetas	400 mm
Caixa aberta em cima	não

Ficha de dados

Número de prateleiras extraíveis	0
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	26x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931145-685/3>