

Garant GRIDLINE

Carro de montagem com gavetas 75 kg, 26×24G, Altura mm/número de gavetas: 985/7**Dados do pedido**

Número do pedido	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Classe de artigo	9GK

Descrição**Modelo:****Completo com gavetas 26×24G.**

Carro de montagem com 30×28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Altura útil do módulo de gavetas	700 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Largura útil da gaveta em G	26
Número de portas	0
Profundidade	700 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Largura	750 mm
Altura do módulo de gavetas	800 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
capacidade de carga máxima	600 kg
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Altura útil	700 mm
com rebordo	sim
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Área útil da gaveta em G	26×24
ComfortClose	não
Número de gavetas	7
Revestimento que não deixa vestígios	sim
Altura	985 mm
Largura útil da gaveta	650 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Ø da roda	125 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Peso	144 kg
Versão	deslocável
Versão	com gavetas
Caixa aberta em cima	não
Altura útil para gavetas	700 mm

Número de prateleiras extraíveis	0
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	26x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

Acessórios

Carro de montagem para gavetas Altura mm/número de gavetas 985/0	931147 985/0
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,75 kg Altura frontal das gavetas 100	931166 100
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,75 kg Altura frontal das gavetas 150	931166 150
Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,75 kg Altura frontal das gavetas 75	931166 75
Corrediças para gaveta(par) Capacidade de carga 75	939901 75
Placa de cobertura em chapa de aço com rebordo de desenrolamento em 4 lados Dimensão em G 30X28	951972 30X28