

**Berbequim aparafusador de impacto sem fio, Tipo: GSB1215B****Dados do pedido**

Número do pedido	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Classe de artigo	03B

Descrição**Modelo:**

Berbequim aparafusador de impacto sem fio Bosch para as aplicações mais difíceis de aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.

- **O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobreaquecimento e descarga profunda.**
- **O Electronic Motor Protection (EMP) protege o motor contra sobrecarga.**
- **Corte de binário mecânico de vários níveis.**
- **Clipe de cinto prático (não para 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador do nível de carga da bateria.**
- **Bucha de aperto rápido.**

Aparafusadora sem fio robusta e prática com um peso de apenas **1 kg**.

Material fornecido:

Inclui 2x bateria de íões de lítio, carregador e saco de transporte.

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e 073866.

Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
-----------------	--------------

Área de aperto do mandril de aperto rápido	1 - 10 mm
Peso	1 kg
Capacidade da bateria	2 Ah
Ø máximo da broca espiral em madeira	19 mm
binário máximo suave	15 Nm
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1300 r,p,m,
Design do motor	Motor de escovas
Designação do fabricante	GSB 12V-15
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão	10,5 m/s ²
utilização típica	Medium
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 380 r,p,m,
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	<2,5 m/s ²
binário máximo duro	30 Nm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Tensão da bateria	12 V
Ø máximo da broca espiral em betão	10 mm
Número de baterias incluídas	2
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Madeira
indicado para material	Alvenaria
indicado para material	Pedra
indicado para material	Betão
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria
B12

073851 B12