



Berbequim aparafusador sem fio 12 V, motor de 2 polos, área de aperto do mandril de aperto rápido 0-10, com Softgrip, com indicador de estado de carga da bateria, Tipo: GSR1215B



Dados do pedido

Número do pedido	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador sem fio Bosch

- **Potente berbequim aparafusador sem fio de 12 V compacto, com funcionamento à direita/esquerda.**
- **Com Electronic Motor Protection (EMP) e Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.**
- **Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.**
- **Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.**
- **Softgrip.**

Vantagem:

Design compacto ideal para áreas apertadas.

Material fornecido:

Inclui carregador e saco de transporte. 2x bateria de iões de lítio 12 V/2,0 Ah

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

Área de aperto do mandril de aperto rápido	0 - 10 mm
Capacidade da bateria	2 Ah
Número de baterias incluídas	2
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
Peso	1 kg
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Faixa de rotação 1. ^a velocidade	0 - 380 r,p,m,
Designação do fabricante	GSR 12V-15
Tipo de bateria	lão de lítio
utilização típica	Medium
Faixa de rotação 2. ^a velocidade	0 - 1300 r,p,m,
Ø máximo da broca espiral em madeira	19 mm
Design do motor	Motor de 2 polos
binário máximo duro	30 Nm
binário máximo suave	15 Nm
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
Tensão da bateria	12 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	12V, motor de 2 polos
USP2	Área de aperto do mandril de aperto rápido 0-10, com Softgrip, com indicador do estado de carga da bateria

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B12	073851 B12
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B12	073855 B12
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B12	073859 B12
Carregador de bateria Tipo 1880CV	073866 1880CV
Carregador de bateria Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C