

HOLEX**Par de luvas de proteção térmica, Tamanho das luvas: 9****Dados do pedido**

Número do pedido	094645 9
GTIN	4062406273309
Classe de artigo	02H

Descrição**Modelo:**

Luva de proteção térmica HOLEX com tecnologia de malha de calibre 10 resistente ao fogo para um trabalho ideal com peças quentes.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Boa aderência em molhado	moderado
sem silicone	sim
Categoria de proteção	Categoria III
EN 388 Resistência à perfuração	3
Proteção térmica	muito bom

Sensibilidade tátil	bom
Proteção contra o frio	não disponível
Aderência com óleo	moderado
EN 388 Resistência ao corte	1
Tamanho das luvas	9
Material do revestimento	Neopreno
Forma de ajuste	muito bom
Tipo de luvas	Luvas resistentes ao calor
EN 388 Resistência ao rasgamento	2
EN 388 Resistência à abrasão	2
Propriedades das luvas	Resistência à chama de nível 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Calor de contacto até	250 °C
Calor radiante até	4231XX °C
material de suporte	Acrílico
Revestimento	Neopreno
Variante de revestimento	palma da mão interior
Cor	preto
Utilização	reutilizável
Índice	1
âmbito	Multiusos
Tecnologia de tricotagem	10G
Proteção contra o calor até	250 °C
Norma	EN 407
Tipo de produto	Luvas resistentes ao calor