

Garant**Par de luvas MASTER CUT B OIL, Tamanho das luvas: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	094417 6
GTIN	4062406273514
Classe de artigo	01H

Descrição**Versão:**

Justa e extremamente confortável graças à tecnologia de malha de calibre 18. Revestimento agradável em microespuma de nitrilo para uma sensibilidade tátil extremamente boa e um alto nível de destreza. Isto torna-a muito adequada para o manuseamento preciso de pequenas peças afiadas. Graças ao revestimento de nitrilo de 3/4 até acima das articulações dos dedos, é muito adequada mesmo em ambientes húmidos ou oleosos. Uma segunda camada de revestimento de nitrilo areado na palma da mão e nos dedos garante uma aderência particularmente segura. Com dobra reforçada do polegar para uma maior vida útil.

GARANT MASTER CUT B OIL. Luva de proteção contra corte muito flexível com nível de proteção contra corte B. Muito adequada para **ambientes de trabalho oleosos com perigo de corte moderado**, por exemplo em máquinas de corte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	Master Cut
Tamanho das luvas	6
Propriedades das luvas	base do polegar reforçada
Propriedades das luvas	sem DMF
Tecnologia de tricotagem	18G
Vestuário standard	#Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4X42B
material de suporte	HPPE
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Cor	cinzento/preto
Comprimento	250 mm
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	B
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte