

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 050204, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268420 HBZ140
GTIN	4062406273682
Classe de artigo	21K

Descrição

Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 050204
Tipo	HBZ140
Número de trocas/cortes	2
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
#Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 190 m/min
Revestimento	PVD

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Material de corte	HM
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
indicado para $\varnothing$ de ferramenta D_c	10 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar