

Garant GRIDLINE

**Armário de ferramentas completo com gavetas 200 kg, 36×20G, Altura mm/
número de gavetas: 800/5****Dados do pedido**

Número do pedido	930715 800/5
GTIN	4062406273736
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Armário de ferramentas completamente equipado com 40×24G, com gavetas 36×20G. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Gaveta de **50 mm com 75 kg** de capacidade de carga. Gaveta **a partir de 75 mm com 200 kg** de capacidade de carga.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 100, 100, 125, 300

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Ao levantar e transportar o armário, deve-se prestar atenção a uma fixação suficiente das gavetas na caixa.

Descrição técnica

Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
---	-----

Profundidade útil da gaveta em G	20
Altura útil	700 mm
Altura útil para gavetas	700 mm
Profundidade	600 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	300 mm
Altura frontal das gavetas	75 mm
Altura frontal das gavetas	100 mm
Altura frontal das gavetas	125 mm
Peso	124 kg
Altura	800 mm
Largura útil da gaveta	900 mm
Número de gavetas	5
Profundidade em E	700
Área útil da gaveta em G	36×20
Largura útil da gaveta em G	36
Largura	1000 mm
Número de portas	0
Estrutura inferior sob posto de trabalho de altura regulável	não
Número de prateleiras extraíveis	0
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	36×20G

Tipo de produto

Armário de ferramentas

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Caixa do armário de ferramentas para gavetas Altura 800	930735 800
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 100	930745 100
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 125	930745 125
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 300	930745 300
Gaveta,200 kg Altura frontal das gavetas 75	930745 75