



## Dados do pedido

Número do pedido	081254 16
GTIN	5708997354568
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e aresta de proteção em borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia, longa vida útil.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

**Lanternas de trabalho NOVA** com pega de transporte integrada. LED COB de alto desempenho com função de regulação da intensidade de 5 níveis, orientável.

### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB e fonte de alimentação.

## Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de proteção IP	IP 67
Valor CRI	80
Tensão da bateria	3,7 V

Período de iluminação	2 - 20 h
Número de baterias incluídas	1
Zona ATEX	nenhum
Fluxo luminoso	200 - 2000 lm
Altura total	163 mm
Largura total	63 mm
Capacidade da bateria	4 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comprimento total	163 mm
Lâmpada	Módulo LED
Temperatura da cor	6000 K
Peso	790 g
Consumo energético	16 W
Designação do fabricante	NOVA R
Tipo de produto	Lanterna de trabalho