



Disco abrasivo de lamelas 769F, prato de tecido de vidro cônico, Ø 115 mm, Granulometria: 40



Dados do pedido

Número do pedido	565514 40
GTIN	5902658112973
Classe de artigo	53F

Descrição

Modelo:

Mistura de grão com grão de cerâmica **moldado com precisão** para um **desempenho de abrasão elevado e longa vida útil**.

Utilização:

Trabalhos de lixamento universais com retificadoras angulares potentes.

Descrição técnica

Descrição da forma	inclinado
Granulometria	40
Ø do furo	22,23 mm
Ø do disco	115 mm
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm

otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
seco	adequado		