

Garant

Jogo de escareadores cónicos n.º 150393 com 3 superfícies de aperto, com caixa 90°, AlTiCN, Número de rebaixadores: 7

**Dados do pedido**

Número do pedido	150394 7
GTIN	4062406277116
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Jogo de fresas cónicas **em cassete**.
Prático para montagem e oficinas.

Utilização:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de **escareamentos redondos exatos de 90°**.

Índice:

cada 1 fresa cónica de precisão: Tam. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19; 25

Instrução:

Fornecimento em cassete n.º 150370 **tam. 6**.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Número de rebaixadores	7

Revestimento	AlTiCN
Ângulo da ponta do escareador cónico	90 grau
Óleo de corte	HSS E
Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	DIN 335 C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado	53	N
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	40	N
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	35	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	55	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	25	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	15	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	12	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	18	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	13	M
Ti > 850 N/mm ²	adequado	13	S
GG(G)	condicionalmente adequado	30	K
CuZn	condicionalmente adequado	42	N
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 10	150393 10
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 11,5	150393 11,5
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 15	150393 15
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 19	150393 19
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 25	150393 25
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 6	150393 6
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 8	150393 8