

**Perfuradora de quatro velocidades, Tipo: 720251****Dados do pedido**

Número do pedido	075156 720251
GTIN	4014586889849
Classe de artigo	03F

Descrição**Modelo:**

Perfuradora de quatro velocidades universal com capacidade de perfuração até 32 mm. Com funcionamento à direita/esquerda, ajuste de rotações, alojamento de ferramentas MK3 para trabalhos de perfuração pesados.

Vantagem:

Para trabalhos pesados.

Instrução:

Suporte de perfuração magnético adequado disponível a pedido.
Para brocas espirais adequadas, ver a partir do n.º 114000.

Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em aço 2. ^a velocidade	20 mm
Designação do fabricante	BOZ 32-4 M
Peso	7,5 kg
Ø máximo da broca espiral em aço 1. ^a velocidade	32 mm
Consumo energético	1800 W
Faixa de rotação 2. ^a velocidade	0 - 480 r,p,m,

Ø máximo da broca espiral em madeira 1. ^a velocidade	60 mm
vibração máxima conforme EN	<2,5 m/s ²
Ø máximo da broca espiral em madeira 2. ^a velocidade	70 mm
Faixa de rotação 1. ^a velocidade	0 - 140 r,p,m,
Alojamento da bucha	MK3
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Perfuradora