

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário lateral com porta deslizante sem rebordo de desenrolamento, 26×20G, Altura: 800



Dados do pedido

Número do pedido	932128 800
GTIN	4062406277079
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Armário de apoio para ferramentas com 60×28G. Com portas deslizantes que podem ser fechadas centralmente com fechadura de cilindro com pinos. É possível o alojamento de gavetas de 26×20G e prateleiras extraíveis de 26×20G em grelha de 25 mm em ambos os lados. **Sem proteção contra extração individual.**

Acessórios especiais:

Gavetas adequadas, ver n.º 930633 e n.º 930635, prateleiras extraíveis adequadas, ver n.º 930654 e n.º 930656.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas deslizantes antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

A base n.º 958080 – 958086 NÃO é adequada.

Descrição técnica

Peso	68 kg
Profundidade	700 mm
Área útil da gaveta em G	26×20
Altura útil	675 mm
Largura	1500 mm

Ficha de dados

Altura	800 mm
Profundidade em G	28
Largura em G	60
Espessura do material	1,2 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	26×20G
Tipo de produto	Armário auxiliar para máquinas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/932128-800>