

Garant**Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal, Tipo-tamanho de chave: 1-19****Dados do pedido**

Número do pedido	657892 1-19
GTIN	4062406278076
Classe de artigo	61E

Descrição**Versão:**

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Dados de utilização:**Legenda para desenho e fórmula:**

l_1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção

l_2 = passo ajustado na chave dinamométrica

l_3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica

l_4 = passo da ferramenta de inserção

L = comprimento total da ferramenta

T_1 = binário a ser definido

T_2 = binário prescrito

Indicado para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descrição técnica

Altura h	13,2 mm
Calibre de pontas S	17,5 mm
Haste de encaixar	9×12 mm
Largura b	31 mm
Tamanho da chave	19 mm
Ferramenta intercambiável	Ferramenta de encaixe
Ferramenta com função de roquete	não
Tipo de produto	Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal