



Retificadora angular sem fio 18V, para discos de 125 mm Ø, com bateria, com arranque suave e bloqueio contra re arranque, em mala, Tipo: M18FHSAG55



Dados do pedido

Número do pedido	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Retificadora angular sem fio Milwaukee FUEL™ de 18 V/5,0 Ah:

- **motor sem escovas durável, bloqueio do fuso, ajuste rápido da tampa protetora.**
- **Sistema de troca rápida FIXTEC integrado para substituição do disco sem ferramentas.**

Retificadora angular sem fio M18™ HIGH OUTPUT™ de 125 com força suficiente para desbastar e até 145 cortes em tubo elétrico de 50 mm com uma carga da bateria (5,5 Ah). O travão RAPIDSTOP™ para o disco em menos de 2,5 segundos.

Material fornecido:

Inclui 2x baterias M18 HB5.5, carregador M12-18 FC, HD Box.

Nota:

Para baterias sobresselentes e acessórios adequados, ver a partir do n.º 073809 e n.º 073840.

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo HB 18 V
Peso	3,4 kg
Número de baterias incluídas	1
vibração máxima conforme EN	3,4 m/s ²
Bloqueio contra re arranque	sim

profundidade de corte máxima	33 mm
Ø máximo do disco	125 mm
n.º máximo de rotações	9000 r,p,m,
Designação do fabricante	M18FHSAG125XB-552X
Paragem kickback	sim
Capacidade da bateria	5,5 Ah
Tensão da bateria	18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Proteção contra sobrecarga	sim
Comutação de homem morto	não
Arranque suave	sim
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Série	FUEL
Tipo de produto	Retificadora angular

Acessórios

Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB3	073808 MHB3
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB55	073809 MHB55
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB8	073810 MHB8
Bateria de iões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB12	073811 MHB12
Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo de bateria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18	073827 MB18
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo de bateria M18HNRG55	073830 M18HNRG55

Conjunto para principiantes sem fio High Output™ Tipo
M18HNRG8

073831 M18HNRG8

Conjunto para principiantes sem fio High Output™ Tipo
M18HNRG12

073833 M18HNRG12

Conjunto para principiantes sem fio Tipo M18NRG5

073839 M18NRG5