



Perfuradora pneumática, Tipo: D2148RQ



Dados do pedido

Número do pedido	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao Ø interior de mangueira especificado.

Série de perfuradoras potentes e muito suaves em forma de pistola, com uma capacidade de perfuração de até 13 mm em aço. O fluxo de ar de exaustão através da pega evita que as aparas de perfuração levistem. Com bucha de aperto rápido. Inclui válvula de inserção para **funcionamento à direita/esquerda** (para uso como aparafusadora ou broca de roscar).

Material fornecido:

Inclui **bucha de aperto rápido**. Com punho de apoio adicional.

Peça sobresselente:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
quantidade de ar necessária máxima	600 l/min
n.º máximo de rotações	0 - 750 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	3,7 m/s ²
Comprimento	248 mm

Potência de saída	250 W
Peso	1,4 kg
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Ruído de trabalho	85 dB(A)
Designação do fabricante	D2148RQ
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Tipo de produto	Perfuradora