


Garant GRIDLINE

Gaveta para armários de grande capacidade/de cargas pesadas com porta deslizante Largura 40G, 36×20G, Altura frontal das gavetas: 75**Dados do pedido**

Número do pedido	942583 75
GTIN	4062406281342
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Gavetas para montagem em armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine com **porta deslizantes**.

Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Indicado para:

Armários n.º 941045 – 941077, n.º 942345 – 942367, n.º 942745 – 942767, n.º 942845 – 942867.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 30 e tam. 40 adequados para armários com largura de 60G e 80G, por estes terem 2 compartimentos.

As gavetas não são adequadas para armários de portas batentes.

Descrição técnica

Peso	5 kg
Altura útil	50 mm
Largura útil em G	36
Profundidade útil em G	20
Largura útil	900 mm

#Profundidade útil	500 mm
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	36×20G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
Tapete para gavetas Dimensão em G 36X20	951830 36X20
Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas,5 peças Dimensão em G 36X20	951885 36X20
Tapete com borracha ranhurada para gavetas Dimensão em G 36X20	951910 36X20