

Garant GRIDLINE

Gaveta para roupeiros com porta de correr, Largura 30G, 26×14G, Altura frontal das gavetas: 150mm**Dados do pedido**

Número do pedido	940651 150
GTIN	4062406281434
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Gavetas para montagem em armários com portas deslizantes e de persianas GridLine. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Indicado para:

Armários n.º 940089, n.º 940109, n.º 940165 – 940237, n.º 940885 – 940907.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Não permite subdividir com régua separadoras ranhuradas devido à base da gaveta ser fechada.

Descrição técnica

Peso	15 kg
Profundidade útil em G	14
Largura útil em G	26
Altura útil	125 mm
Largura útil	650 mm
#Profundidade útil	350 mm
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg

Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×14G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
---	-----------