



Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15°, Tamanho da chave: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	614905 16
GTIN	3662424065040
Classe de artigo	63V

Descrição

Modelo:

Forjadas. Luneta e garfo com efeito de roquete. O mecanismo de roquete adicional na boca permite um aperto rápido sem ter de reposicionar a chave. Lado do anel com mola integrada para evitar escorregar sobre o fixador - alternável para aperto direito e esquerdo. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descrição técnica

Altura do anel h_2	9,9 mm
Comprimento da chave L	208 mm
Ø do anel D	30 mm
Largura da boca b	34,9 mm
Altura da boca h_1	6,6 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Tamanho da chave	16 mm
Ângulo de regulação	5 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado

com cabeça giratória	não
Roquete reversível	sim
Tipo de produto	Chave de parafusos