

STAHLWILLE®

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 30 peças, Tipo: 6**Dados do pedido**

Número do pedido	630366 6
GTIN	4018754260614
Classe de artigo	63A

Descrição**Modelo:**

Peças de açãoamento/união conforme **DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 – M8
e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 – M8.

Para parafusos Phillips com rosca M2 – M6 e para parafusos de fenda com rosca M2,5 – M5.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n.º 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631700 tam. 3; 4; 5; 6

Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. n.º 675310 tam. 1; 2; 3

Pontas, C 6,3, para fenda: 4 un. n.º 675250 tam. 3,5; 4; 5,5; 8

Suporte de lâminas de pontas: 1 un. semelhante ao n.º 676800 tam. 4/4

Cabo em T: 1 un. n.º 633000 tam. 116

Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632800 tam. 150

Extensões: 2 un. n.º 632400 tam. 50; 150

Articulação de cardan: 1 un. n.º 633500 tam. 1/4

Roquete: 1 un. n.º 632000 tam. 1/4

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descrição técnica

Comprimento	322 mm
Largura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

Acessórios

Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631000 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631000 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 12	631000 12
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631000 13
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4	631000 4
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5	631000 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631000 5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631000 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631000 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631000 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631000 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631000 9
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacomprido Sextavado 3	631700 3
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacomprido Sextavado 4	631700 4
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacomprido Sextavado 5	631700 5
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacomprido Sextavado 6	631700 6
Roquete reversível, 1/4 polegada Tipo 1/4	632000 1/4
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150	632400 150
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 50	632400 50

Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total	632800
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total	633000
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633500 1/4
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 3	675250 3
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 4	675250 4
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 5,5	675250 5,5
Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 8	675250 8
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675310 1/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675310 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675310 3/25
Peça de ligação Tipo 4/4	676800 4/4