

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 050204, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Classe de artigo	21K

Descrição

Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 050204
Tipo	HBZ025
#Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 210 m/min
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Número de trocas/cortes	2

Ficha de dados

Aplicação principal	P
Revestimento	PVD
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
indicado para Ø de ferramenta D _c	10 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar