

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SVLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	7 mm
Largura do pescoço L ₄	14,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Altura de fixação L ₂	15 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Código ISO do suporte	E16M SVLCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	19,5 mm
Comprimento total L	150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento da cabeça L ₁	55 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------