

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SVLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	5 mm
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Largura do pescoço L_4	6 mm
Comprimento total L	80 mm
Código ISO do suporte	E08F SVLCR/L05
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,2 mm
Desvio central L_3	5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 26	269028 26
--	-----------