

Garant**Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Largura do pescoço L ₄	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	15,5 mm
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Desvio central L ₃	9 mm
Código ISO do suporte	E12K SVLCR/L07
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------