

**Garant****Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Código ISO do suporte	E10H SVLCR/L07
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Comprimento total L	100 mm
Desvio central $L_3$	7 mm
Largura do pescoço $L_4$	7,5 mm
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste $D_5$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------