

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SVVCR 72,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E12K SVVCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	125 mm
Largura do pescoço L ₄	9 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	15,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------