

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SVVCR 72,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	15 mm
Comprimento da cabeça L_1	55 mm
Largura do pescoço L_4	12,9 mm
Desvio central L_3	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Comprimento total L	150 mm
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	19,5 mm
Código ISO do suporte	E16M SVVCR/L07
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------