

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SV95CR 95°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	15,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Código ISO do suporte	E12K SV95CR/L07
Largura do pescoço L_4	9 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Desvio central L_3	9 mm
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------