

**Garant****Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura do pescoço L <sub>4</sub>	6,8 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	9 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Desvio central L <sub>3</sub>	7 mm
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	E10H SV95CR/L07
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	12,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	100 mm
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------