

Garant**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Largura do pescoço L_4	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Código ISO do suporte	E12K SV95CR/L07
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------