

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L_1	36 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Desvio central L_3	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Código ISO do suporte	A12K SVXCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Altura de fixação L_2	11 mm
Ângulo de ajuste κ	113 grau
Comprimento total L	125 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27

269028 27