

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L_1	48 mm
Desvio central L_3	11 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	19,5 mm
Código ISO do suporte	A16M SVXCR/L07
Comprimento total L	150 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ângulo de ajuste κ	113 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27

269028 27