

Garant**Barra de mandril em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Código ISO do suporte	A16M SVXCR/L07
Projeção L ₁	48 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	19,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ângulo de ajuste κ	113 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Altura de fixação L ₂	15 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------