

**Garant****Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ângulo de ajuste $\kappa$	113 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Código ISO do suporte	E10H SVXCR/L07
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12,5 mm
Desvio central $L_3$	7 mm
Tamanho da placa	7 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Largura do pescoço $L_4$	6,8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	100 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	32 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------