

**Garant****Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm**

### Dados do pedido

Número do pedido	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Código ISO do suporte	E12K SVXCR/L07
Ângulo de ajuste $\kappa$	113 grau
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Desvio central $L_3$	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Altura de fixação $L_2$	11 mm
Comprimento total L	125 mm
Projeção $L_1$	96 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------