

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SVXCR 113°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	113 grau
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Comprimento total L	125 mm
Desvio central L_3	9 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Código ISO do suporte	E12K SVXCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Projeção L_1	96 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------