

**Garant****Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	15 mm
Código ISO do suporte	E16M SVXCR/L07
Ângulo de ajuste κ	113 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Tamanho da placa	7 mm
Projeção L <sub>1</sub>	128 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	19,5 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	55 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------