

Garant**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	113 grau
Altura de fixação L_2	15 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	19,5 mm
Projeção L_1	128 mm
Comprimento da cabeça L_1	55 mm
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	E16M SVXCR/L07
Comprimento total L	150 mm
Desvio central L_3	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 27	269028 27
--	-----------