



Roquete telescópico de dentes finos de 1/2 polegada infinitamente extensível, Tipo: 1/2



Dados do pedido

Número do pedido	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Classe de artigo	630

Descrição

Modelo:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

A fixação é realizada por meio de um anel de travamento. Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.

Infinitamente extensível de 414 a 614 mm de comprimento. Roquete reversível de dentes finos com 90 dentes. Binário máximo permitido 1000 Nm.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/2 polegada
comprimento total	414 - 614 mm
Número de dentes	90
de extração contínua	sim
Tipo de produto	Roquete