

Garant**Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, SK 30, Rosca M x comprimento L1: M6X25****Dados do pedido**

Número do pedido	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Design cónico.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Rosca M	M6x25
Ø exterior D	13 mm
L ₂	5 mm
Tolerância de Ø do furo D ₁ IT6	6,5 mm
Comprimento útil L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Projeção medida A	44 mm
Alojamento	SK 30

Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca