

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SVXCL 113°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	5 mm
Comprimento total L	80 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	9,2 mm
Código ISO do suporte	E08F SVXCR/L05
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Tamanho da placa	5 mm
Ângulo de ajuste κ	113 grau
Largura do pescoço L_4	6 mm
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 26	269028 26
--	-----------