

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 060204, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Classe de artigo	21K

Descrição

Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descrição técnica

Tipo	HBZ035
Revestimento	PVD
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 060204
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 190 m/min
#Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm

Ficha de dados

Aplicação principal	P
Material de corte	HM
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
indicado para Ø de ferramenta D _c	12 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar