

**Garant**

**Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 080308, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"**



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 268427 HBZ025 |
| GTIN             | 4062406286934 |
| Classe de artigo | 21K           |

## Descrição

### Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

## Descrição técnica

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Número de trocas/cortes                       | 2              |
| Aplicação principal                           | P              |
| Tipo                                          | HBZ025         |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,4 - 2 mm     |
| Material de corte                             | HM             |
| Condição de corte                             | contínuo       |
| Revestimento                                  | PVD            |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 90 - 210 m/min |

## Ficha de dados

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #Raio do canto                               | 0,8 mm                                     |
| Código ISO da pastilha de corte reversível   | ZCMX 080308                                |
| Avanço f torneamento                         | 0,1 - 0,3 mm                               |
| Avanço f perfuração                          | 0,03 - 0,12 mm                             |
| indicado para Ø de ferramenta D <sub>c</sub> | 16 mm                                      |
| Tipo de produto                              | Pastilha de corte reversível para torneiar |