

Garant

Pastilha de corte reversível por torneamento ZCMX 10T308, para ferramentas de torneamento e de perfuração "4 em 1"



Dados do pedido

Número do pedido	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Classe de artigo	21K

Descrição

Versão:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
#Raio do canto	0,8 mm
Revestimento	PVD
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 10T308
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 190 m/min
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	2

Ficha de dados

Tipo	HBZ035
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
indicado para $\varnothing$ de ferramenta D_c	20 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar