

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Escova para tubos Fio de latão ondulado 0,15 mm, Ø da escova: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	577985 12
GTIN	4017359004470
Classe de artigo	57L

Descrição**Versão:**

Escovas internas com fio torcido galvanizado e espiral de filamento simples. Filamento em fio ondulado, comprimento total de 115 mm. Comprimento de filamento 80 mm com bocal rosado M6 montado sob pressão.

Utilização:

Para limpeza de tubos, grades, mangas, permutadores térmicos e cilindros. Para usar em máquinas (apenas rotação no sentido dos ponteiros do relógio), utilizar o adaptador de rosca n.º 577990.

Descrição técnica

Ø da escova D ₁	12 mm
Material da guarnição	Arame de latão
Alojamento	Niple de rosca
Espessura das cerdas	0,15 mm
Tipo de produto	Escova para tubos

Acessórios

Adaptador de rosca M6 rosca fêmeaHaste -Ø 6 mm Rosca M6	577990 M6
---	-----------

Extensão para escovas tubulares com bocal rosulado M6
Rosca M6

577993 M6

Cabo de plástico para escovas de tubos com bocal rosulado
M6 Rosca M6

577995 M6