

Ficha de dados

Mahr

Paquímetro universal digital Multimar 25 EWR, Faixa de medição: 300



Dados do pedido

Número do pedido	415546 300
GTIN	4059192003258
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Braços de medição intercambiáveis, insertos apalpadores e elementos de batente (acessórios opcionais). O visor numérico é sempre legível pelo operador. O âmbito de aplicação pode ser ampliado rodando. Distribuição uniforme de peso para pequenas dimensões, uma vez que ambos os suportes do braço de medição podem ser movidos na calha. A corrediça e a calha são em aço inoxidável e temperado.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Braços de medição n.º 428101, batente de profundidade n.º 428111, alojamentos de medição n.º 428141, insertos de medição n.º 428120; 428130; 428160; 428170.

Peça sobresselente:

Tampa do compartimento das pilhas n.º 417702.

Descrição técnica

Leitura	0,0005 polegada
Tipo de proteção IP	IP 65
Calibração	Preço sob consulta
Faixa de medição	0 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,03 mm

Ficha de dados

Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415546-300>