

**HOLEX**

**Disco de rebarbação compacto (SiC), Ø do disco×largura×Ø de perfuração:  
152X25X25mm**



## Dados do pedido

Número do pedido	568733 152X25X25
GTIN	4062406288617
Classe de artigo	52M

## Descrição

### Modelo:

Os discos compactos em velo criam um **acabamento reprodutível**, uma vez que os grãos de lixa sempre frescos estão sempre em ação. **Sem mudança da geometria da peça, sem formação de ranhuras de lixamento, longa vida útil.**

### Utilização:

Em **bancadas de retificação** ou retificadoras manuais com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1–2 e flange redutor n.º 568782. Retificador adequado de discos abrasivos n.º 568785. Disco de rebarbar em velo de fibra enrolado. **Para remover rebarbas maiores** em peças prensadas, para **arredondar** concavidades e arestas sem rebarbas secundárias.

## Descrição técnica

Abreviatura abrasivo	SiC
Ø do disco	152 mm
Largura	25 mm
Grau de finura	fino

Grau de dureza	extra duro
Ø do furo	25 mm
Versão	9S fine
Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)
Tipo de produto	Disco compacto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

Par de flanges de alumínio indicado para furos de Ø 25	568782 25
--	-----------