

**TESA****Paquímetro digital TESA-CAL IP67 com medidor de profundidade redondo,
Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	412759 150
GTIN	7630041148640
Classe de artigo	45A

Descrição**Versão:**

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS. Proteção completa contra líquidos.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

Tempo de funcionamento	12000 horas
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Calibração	A1
Leitura	0,01 mm
Desativação automática	sim
Valor de medição e ponto zero preservados após reativação a partir do modo standby	sim

Ficha de dados

Norma	ISO 13385
Comprimento do bico	40 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
Leitura	0,0005 polegada
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Leitura comutável	mm/polegada
Ativação standby	sim
medidor de profundidade	Ø 1,6
Medidor de profundidade disponível	sim
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412759-150>