



Plataforma de trabalho móvel, com regulação da altura, capacidade de carga 300 kg



Dados do pedido

Número do pedido	966205 1
GTIN	4031405304147
Classe de artigo	98G

Descrição

Versão:

Construção de alumínio robusta com pés dobráveis 2 vezes para três diferentes alturas de trabalho. (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Superfície antiderrapante graças a placa de serigrafia, espaço suficiente para duas pessoas e utensílios de trabalho, superfície de apoio de 1,7 × 0,6 m. 65 mm de profundidade, degraus estriados para subir e descer em segurança. Com rodas para facilitar a deslocação. Capas de plástico antiderrapantes. Carga máxima de 300 kg. Transporte fácil com dimensões de transporte de (L×P×A em m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Descrição técnica

Modelo do degrau	Degrau
Peso	24,5 kg
Profundidade dos degraus	65 mm
Profundidade da área de base	0,73 m
Altura da plataforma sem corrimão	0,48 m
Altura da plataforma sem corrimão	0,25 m
Altura da plataforma sem corrimão	0,73 m
Largura da área de base	1,71 m

Largura da área de base	2,2 m
Largura da área de base	2 m
Altura de trabalho aprox.	2,25 m
Altura de trabalho aprox.	2,5 m
Altura de trabalho aprox.	2,75 m
Rodas	sim
de altura regulável	sim
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	300 kg
Tipo de produto	Plataforma de trabalho