

**Garant****Par de luvas MASTER FIT, Tamanho das luvas: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	094302 10
GTIN	4062406295295
Classe de artigo	01H

**Descrição****Modelo:**

Luva de montagem MASTER FIT. Com um inovador revestimento de PU e nitrilo à base de água, para as máximas exigências de precisão, flexibilidade e sensação de tato em ambientes de trabalho secos. Superfície com uma textura fina no interior da mão mediante um elaborado processo de acabamento. Compatível com o uso de ecrãs táteis, permitindo o uso do smartphone e outros dispositivos sem necessidade de tirar a luva. Muito duradoura, com muito elevada resistência à abrasão. Sem DMF e com certificação Öko-Tex.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Categoria de proteção	Categoria II
Tamanho das luvas	10

Série	MASTER FIT
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
Índice	1
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	Adequado para ecrã tátil
EN 388	4131X
material de suporte	Lycra <sup>®</sup> / Poliamida
Revestimento	PU à base de água/nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
âmbito	Precisão
Comprimento	255 mm
Cor	azul/preto
Tecnologia de tricotagem	15G
AQL	G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos